

Pièce de fixation avec rallonge

# SXT-CL-EXT-A2-200-F25



Art.-Nr.: 10.07.13.00078




## Données techniques

| Attribut                | Valeur             |
|-------------------------|--------------------|
| Matière                 | Aluminium          |
| Diamètre extérieur D    | 25,00 mm           |
| Diamètre intérieur d    | 19,00 mm           |
| Connexion 1             | Boulon à fente Ø19 |
| Espacement des trous X1 | 201,0 mm           |

SXT-CL-EXT-A2-200-F25

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.



## Données de construction

| Attribut                | Valeur    |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L1             | 248,50 mm |
| Longueur L2             | 150,00 mm |
| Longueur L              | 240,50 mm |
| Largeur B               | 25,00 mm  |
| Hauteur H1              | 71,00 mm  |
| Hauteur H2              | 19,50 mm  |
| Diamètre extérieur D    | 25,00 mm  |
| Diamètre intérieur d    | 19,00 mm  |
| Hauteur H3              | 12,50 mm  |
| Espacement des trous X1 | 201,0 mm  |

Données de construction SXT-CL-EXT-A2-200-F25



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00078](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00078)

Pièce de fixation avec rallonge  
**SXT-CL-EXT-A2-200-F25**



Art.-Nr.: 10.07.13.00078



### Données techniques

| Attribut            | Valeur    |
|---------------------|-----------|
| Poids propre        | 405,00 g  |
| Matière             | Aluminium |
| Famille de produits | SXT       |
| Forme               | Femelle   |



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.13.00078](http://www.schmalz.com/10.07.13.00078)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00078](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00078)