

エクステンション付きクランプ SXT-CL-EXT-A2-150-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00083



技術資料

属性	価値
材質	アルミ
外径D	40.00 mm
内径d	19.00 mm
接続1	溝付きボルト Ø19 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	151.0 mm

SXT-CL-EXT-A2-150-F40

延長クランプ SXT-CL-EXTは、すぐに接続できる製品として納品されます。



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	204.50 mm
グリッパーの長さ L2	100.00 mm
グリッパーの長さ L	196.50 mm
幅B	25.00 mm
高さ H1	83.00 mm
高さ H2	25.50 mm
外径D	40.00 mm
内径d	19.00 mm
高さ H3	12.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	151.0 mm

デザインデータ SXT-CL-EXT-A2-150-F40



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00083

エクステンション付きクランプ
SXT-CL-EXT-A2-150-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00083



技術資料

属性	価値
質量	350.00 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	メネジ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00083



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00083