

エクステンション付きクランプ SXT-CL-EXT-A2-200-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00085



技術資料

材質	アルミ
外径D	40.00 mm
内径d	19.00 mm
接続1	溝付きボルト Ø19 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	201.0 mm

SXT-CL-EXT-A2-200-F40

延長クランプ SXT-CL-EXTは、すぐに接続できる製品として納品されます。



デザインデータ

グリッパーの長さ L1	254.50 mm
グリッパーの長さ L2	150.00 mm
グリッパーの長さ L	246.50 mm
幅B	25.00 mm
高さ H1	83.00 mm
高さ H2	25.50 mm
外径D	40.00 mm
内径d	19.00 mm
高さ H3	12.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	201.0 mm

デザインデータ SXT-CL-EXT-A2-200-F40



技術資料

質量	420.00 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	メネジ



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00085