

Pezzo di fissaggio con prolunga
SXT-CL-EXT-A2-200-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00085



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Diametro esterno D	40,00 mm
Diametro interno d	19,00 mm
Connessione 1	Perno c l scanal Ø19
Griglia forata X1	201,0 mm

SXT-CL-EXT-A2-200-F40

Pezzi di bloccaggio con prolunga SXT-CL-EXT viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	254,50 mm
Lunghezza L2	150,00 mm
Lunghezza L	246,50 mm
Larghezza B	25,00 mm
Altezza H1	83,00 mm
Altezza H2	25,50 mm
Diametro esterno D	40,00 mm
Diametro interno d	19,00 mm
Altezza H3	12,50 mm
Griglia forata X1	201,0 mm

Dati di costruzione SXT-CL-EXT-A2-200-F40



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00085

Pezzo di fissaggio con prolunga

SXT-CL-EXT-A2-200-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00085



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	420,00 g
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Femmina



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.13.00085



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00085