

エクステンション付きクランプ SXT-CL-EXT-D25-100-F25



Art.-Nr.: 10.07.13.00088




技術資料

属性	価値
材質	アルミ
外径D	25.00 mm
内径d	25.00 mm
接続1	D25
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	101.0 mm

SXT-CL-EXT-D25-100-F25

延長クランプ SXT-CL-EXTは、すぐに接続できる製品として納品されます。

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	144.00 mm
グリッパーの長さ L2	50.00 mm
グリッパーの長さ L	143.50 mm
幅B	25.00 mm
高さ H1	81.00 mm
高さ H2	19.50 mm
外径D	25.00 mm
内径d	25.00 mm
高さ H3	19.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	101.0 mm

デザインデータ SXT-CL-EXT-D25-100-F25



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00088

エクステンション付きクランプ SXT-CL-EXT-D25-100-F25



Art.-Nr.: 10.07.13.00088



技術資料

属性	値
質量	290.0 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	メネジ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00088



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00088