

Art.-Nr.: 10.07.13.00092

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	25,00 mm
Connexion 1	D25
Espacement des trous X1	201,0 mm

SXT-CL-EXT-D25-200-F25

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	244,00 mm
Longueur L2	150,00 mm
Longueur L	243,50 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H1	81,00 mm
Hauteur H2	19,50 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	25,00 mm
Hauteur H3	19,50 mm
Espacement des trous X1	201,0 mm

Données de construction SXT-CL-EXT-D25-200-F25



Pièce de fixation avec rallonge

SXT-CL-EXT-D25-200-F25



Art.-Nr.: 10.07.13.00092



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	425,00 g
Matière	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Femelle



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.13.00092



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00092