


Art.-Nr.: 10.07.13.00094

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	25,00 mm
Connexion 1	D25
Espacement des trous X1	251,0 mm

SXT-CL-EXT-D25-250-F25

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	294,00 mm
Longueur L2	200,00 mm
Longueur L	293,50 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H1	81,00 mm
Hauteur H2	19,50 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	25,00 mm
Hauteur H3	19,50 mm
Espacement des trous X1	251,0 mm

Données de construction SXT-CL-EXT-D25-250-F25



Art.-Nr.: 10.07.13.00094



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	485,00 g
Matériau	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Femelle



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.13.00094

