

エクステンション付きクランプ SXT-CL-EXT-D40-150-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00104




SXT-CL-EXT-D40-150-F40

延長クランプ SXT-CL-EXTは、すぐに接続できる製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
材質	アルミ
外径D	40.00 mm
内径d	40.00 mm
接続1	D40
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	151.0 mm



デザインデータ SXT-CL-EXT-D40-150-F40

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	206.00 mm
グリップバーの長さ L2	100.00 mm
グリップバーの長さ L	205.50 mm
幅B	25.00 mm
高さ H1	105.00 mm
高さ H2	25.50 mm
外径D	40.00 mm
内径d	40.00 mm
高さ H3	25.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	151.0 mm



エクステンション付きクランプ
SXT-CL-EXT-D40-150-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00104



技術資料

属性	価値
質量	380.0 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	メネジ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00104



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00104