

接続 (ギア付き)

# SXT-CON-GB-MO-1.5IN



Art.-Nr.: 10.07.13.00117




## 技術資料

属性	価値
材質	アルミ
接続1	1.5 Inch
デザイン	オネジ開閉式

SXT-CON-GB-MO-1.5IN

ギア式クランプ SXT-CON-GBは個別の製品として納品されます。  
ギア式クランプは、下記製品と組み合わせて使用します。

- ギア式クランプ SXT-CON-GB-M (グレー/ネジ取付口 貫通穴): ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-F (黒色) またはギア式延長クランプ SXT-EXT-GB
- ギア式クランプ SXT-CON-GB-F (黒色/ネジ取付口 メネジ): ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-M (グレー)
- 取付用アクセサリセット: ネジ、ワッシャー、スプリング



## デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	36.50 mm
グリッパーの長さ L	68.50 mm
幅 B	35.00 mm
高さ H2	26.00 mm
高さ H	69.50 mm
外径 D	35.00 mm
内径 d1	8.5 mm
内径 d	38.10 mm

デザインデータ SXT-CON-GB-MO-1.5IN



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00117](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00117)

1

接続（ギア付き）

# SXT-CON-GB-MO-1.5IN



Art.-Nr.: 10.07.13.00117

## 技術資料

属性	値
質量	205.0 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	オネジ開閉式

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.07.13.00117](http://www.schmalz.co.jp/10.07.13.00117)

## データアクセサリを注文する 10.07.13.00117

Typ		製品コード
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-F-D40	10.07.13.00115
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-F-1IN	10.07.13.00191
エクステンション（ギア付き）	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
アルミツールリング用ギア式角度調整 パーツ	SXT-ANG-GB2-F	10.07.13.00121
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x65	10.07.13.00178
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70	10.07.13.00179
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x90	10.07.13.00182
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x100	10.07.13.00183