

接続（ギア付き）

SXT-CON-GB-M-A5



Art.-Nr.: 10.07.13.00119




技術資料

属性	価値
材質	アルミ
接続1	ボールヘッド32 mm
デザイン	オネジ

SXT-CON-GB-M-A5

ギア式クランプ SXT-CON-GBは個別の製品として納品されます。
ギア式クランプは、下記製品と組み合わせて使用します。

- ギア式クランプ SXT-CON-GB-M (グレー/ネジ取付口 貫通穴): ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-F (黒色) またはギア式延長クランプ SXT-EXT-GB
- ギア式クランプ SXT-CON-GB-F (黒色/ネジ取付口 メネジ): ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-M (グレー)
- 取付用アクセサリセット: ネジ、ワッシャー、スプリング



デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L2	33.50 mm
グリップバーの長さ L	60.50 mm
幅B	25.00 mm
高さ H2	21.00 mm
高さ H	59.50 mm
外径D	35.00 mm
内径d1	8.5 mm
内径d	32.00 mm

デザインデータ SXT-CON-GB-M-A5



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00119

接続（ギア付き）

SXT-CON-GB-M-A5



Art.-Nr.: 10.07.13.00119



技術資料

属性	値
質量	170.0 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	オネジ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00119



データアクセサリを注文する 10.07.13.00119

Typ		製品コード
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-F-D40	10.07.13.00115
接続（ギア付き）	SXT-CON-GB-F-1IN	10.07.13.00191
エクステンション（ギア付き）	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
アルミツールリング用ギア式角度調整 パーツ	SXT-ANG-GB2-F	10.07.13.00121
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x55	10.07.13.00176
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60	10.07.13.00177
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x80	10.07.13.00181
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x90	10.07.13.00182



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00119