

Art.-Nr.: 10.07.13.00170



技術資料

属性	価値
接続本数	2
材質	アルミ
呼び寸法	60 mm
デザイン	オネジ


SXT-QC-CON-60-M-2

クイックチェンジカプラ SXT-QC-CONは、個別の製品として納品されます。
 ↳ ツーリング側とロボット側の製品をそれぞれご注文いただき、組み合わせて使用します。

- クイックチェンジカプラ SXT-QC-CON M (ツーリング接続側)
- クイックチェンジカプラ SXT-QC-CON F (ロボット接続側)

重要: フィードスルーの数とパイプ径の組み合わせは発注データをご参照ください。

アクセサリ: ワンタッチホースコネクタ STV-GE



デザインデータ SXT-QC-CON-60-M-2

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	150.00 mm
グリッパーの長さ L	213.30 mm
高さ H1	151.00 mm
外径 D	95.00 mm
内径 d	60.00 mm
スレッド G1	G3/8"-F

Art.-Nr.: 10.07.13.00170

 技術資料

属性	値
接続本数	2
質量	1.845 kg
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	オネジ

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00170

 データアクセサリを注文する **10.07.13.00170**

Typ		製品コード
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209