

接続 (ギア付き)

SXT-CON-GB-M-A2

Art.-Nr.: 10.07.13.00215




技術資料

属性	値
材質	アルミ
接続1	溝付きボルト Ø19 mm
デザイン	オネジ

SXT-CON-GB-M-A2

ギア式クランプ SXT-CON-GBは個別の製品として納品されます。
ギア式クランプは、下記製品と組み合わせて使用します。

- ギア式クランプ SXT-CON-GB-M (グレー/ネジ取付口 貫通穴): ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-F (黒色) またはギア式延長クランプ SXT-EXT-GB
- ギア式クランプ SXT-CON-GB-F (黒色/ネジ取付口 メネジ): ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-M (グレー)
- 取付用アクセサリセット: ネジ、ワッシャー、スプリング



デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L2	30.00 mm
グリッパーの長さ L	46.50 mm
幅B	23.00 mm
高さ H2	12.00 mm
高さ H	46.00 mm
外径D	35.00 mm
内径d1	8.5 mm
内径d	19.00 mm
グリッパーの長さ L3	15.00 mm

デザインデータ SXT-CON-GB-M-A2




WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00215

1

接続（ギア付き）

SXT-CON-GB-M-A2

Art.-Nr.: 10.07.13.00215



技術資料

属性	価値
質量	65.0 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	オネジ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00215



発注データ アクセサリ 10.07.13.00215

Typ		本数
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x75	10.07.13.00212
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x85	10.07.13.00213
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x55	10.07.13.00176
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60	10.07.13.00177



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00215

2