


Art.-Nr.: 10.07.13.00217



SXT-CL-MP D 60 215


パイプ用クランプ SXT-CLは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: パイプ SXT-RT

技術資料

属性	値
チューブ径	60.0 mm
グripperの長さ L	215.00 mm
幅 B	90.00 mm
デザイン	ダブル

デザインデータ



属性	値
チューブ径	60.0 mm
グripperの長さ L	215.00 mm
幅 B	90.00 mm
高さ H1	90.80 mm
高さ H	82.00 mm
スレッド G1	M4-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	52.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	164.0 mm

デザインデータ SXT-CL-MP D 60 215

クランプ付取付プレート

SXT-CL-MP D 60 215



Art.-Nr.: 10.07.13.00217



技術資料

属性	価値
質量	670.0 g
製品ファミリー	SXT
デザイン	ダブル



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00217



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00217