

エクステンション付きクランプ

## SXT-CL-EXT-D25-100-T25

Art.-Nr.: 10.07.13.00225




### 技術資料

属性	値
材質	アルミ
外径D	25.00 mm
内径d	25.00 mm
接続1	D25
グリッパーの長さ L3	100.50 mm

SXT-CL-EXT-D25-100-T25

延長クランプ SXT-CL-EXTは、すぐに接続できる製品として納品されます。



### デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	122.00 mm
グリッパーの長さ L2	75.00 mm
グリッパーの長さ L	121.50 mm
幅B	25.00 mm
高さ H2	19.50 mm
高さ H	53.00 mm
外径D	25.00 mm
内径d	25.00 mm
グリッパーの長さ L3	100.50 mm

デザインデータ SXT-CL-EXT-D25-100-T25




WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00225

1

Art.-Nr.: 10.07.13.00225

**技術資料**

属性	値
質量	180.0 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	チューブ

**テクニカルデータ**


偏向パイプ 25 x 3 mm

**偏向パイプ 25 x 3 mm**

	0	200	400	600
1 kg   SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg   SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg   SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg   SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07

**その他の資料**
この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.07.13.00225](http://www.schmalz.co.jp/10.07.13.00225)