

Eklenti ile birlikte çalışan kenetleme parçası

SXT-CL-EXT-D40-250-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00235




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Alüminyum
Dış çap D	25,00 mm
İç çap d	40,00 mm
Bağlantı 1	D40
Uzunluk L3	250,50 mm

SXT-CL-EXT-D40-250-T25

SXT-CL-EXT uzatmalı kelepçeler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	278,00 mm
Uzunluk L2	225,00 mm
Uzunluk L	277,50 mm
Genişlik B	25,00 mm
Yükseklik H2	25,50 mm
Yükseklik H	65,00 mm
Dış çap D	25,00 mm
İç çap d	40,00 mm
Uzunluk L3	250,50 mm

Tasarım verileri SXT-CL-EXT-D40-250-T25



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00235

Eklenli ile birlikte alıřan kenetleme parası

SXT-CL-EXT-D40-250-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00235




Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	280,00 g
Malzeme	Alüminyum
Ürün ailesi	SXT
Şekil	Tüp



Performans verileri



Saptırma borusu 25 x 3 mm



Saptırma borusu 25 x 3 mm

	0	200	400	600
1 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.13.00235



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00235