

固定クランプ（延長付き）

SXT-CL-EXT-A5-260-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00249




技術資料

属性	価値
材質	アルミ
外径D	25.00 mm
内径d	32.00 mm
接続1	ボールヘッド32mm
グリップアーの長さ L3	260.10 mm

SXT-CL-EXT-A5-260-T25

延長クランプ SXT-CL-EXTは、すぐに接続できる製品として納品されます。



デザインデータ

属性	価値
グリップアーの長さ L2	225.00 mm
グリップアーの長さ L	287.10 mm
幅B	25.00 mm
高さ H2	23.50 mm
高さ H	57.00 mm
外径D	25.00 mm
内径d	32.00 mm
グリップアーの長さ L3	260.10 mm

デザインデータ SXT-CL-EXT-A5-260-T25



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00249

固定クランプ（延長付き） SXT-CL-EXT-A5-260-T25




Art.-Nr.: 10.07.13.00249

技術資料

属性	値
質量	320.00 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	チューブ

テクニカルデータ



偏向パイプ 25 x 3 mm

偏向パイプ 25 x 3 mm

	0	200	400	600
1 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00249