

# エクステンション付きクランプ SXT-CL-EXT-A5-610-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00257




## 技術資料

材質	アルミ
外径D	25.00 mm
内径d	32.00 mm
接続1	ボールヘッド32mm
グリップの長さ L3	610.10 mm

SXT-CL-EXT-A5-610-T25

延長クランプ SXT-CL-EXTは、すぐに接続できる製品として納品されます。



## デザインデータ

グリップの長さ L2	575.00 mm
グリップの長さ L	637.10 mm
幅B	25.00 mm
高さ H2	23.50 mm
高さ H	57.00 mm
外径D	25.00 mm
内径d	32.00 mm
グリップの長さ L3	610.10 mm

デザインデータ SXT-CL-EXT-A5-610-T25

## 技術資料

質量	520.00 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	チューブ


# エクステンション付きクランプ SXT-CL-EXT-A5-610-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00257



## テクニカルデータ



偏向パイプ 25 x 3 mm



## 偏向パイプ 25 x 3 mm

	0	200	400	600
1 kg   SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg   SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg   SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg   SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00257](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00257)