

Art.-Nr.: 10.08.02.00154




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	33,50 mm
Dış çap D	14,50 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş hortum çapı	8,00 mm

STVI-GE G1/4-IG 8

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	15,00 mm
Uzunluk L	33,50 mm
Dış çap D	14,50 mm
İç çap d	8,00 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış uzunluğu LG1	12,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm

Tasarım verileri STVI-GE G1/4-IG 8

Otomatik rakor, düz

STVI-GE G1/4-IG 8



Art.-Nr.: 10.08.02.00154



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	31,00 g
Malzeme	Pirinç
Tasarım hortum tipi	8-6
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00154



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00154

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 8-6 PE BL 10.07.09.00015
Vakum hortumu (metre)	VSL 8-6 PU MI-TR 10.07.09.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00154