

STVI-GE G1/4-IG 8

Art.-Nr.: 10.08.02.00154




STVI-GE G1/4-IG 8

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップの長さ L	33.50 mm
外径D	14.50 mm
スレッドG1	G1/4"-F
ホース径	8.00 mm



デザインデータ STVI-GE G1/4-IG 8

デザインデータ

属性	値
グリップの長さ L2	15.00 mm
グリップの長さ L	33.50 mm
外径D	14.50 mm
内径d	8.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm



STVI-GE G1/4-IG 8



Art.-Nr.: 10.08.02.00154



技術資料

属性	価値
質量	31.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	8-6
圧力範囲（作動圧） [bar]	0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00154



発注データ アクセサリ 10.08.02.00154

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003

