




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Nichelato
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Lunghezza L	16,40 mm
Filettatura G1	M5-AG
Diametro tubo flessibile esterno	4,00 mm

STV-W M5-AG 4

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	21,40 mm
Lunghezza L	16,40 mm
Altezza H1	13,60 mm
Altezza H	8,70 mm
Diametro esterno D1	8,5 mm
Diametro nominale dn	2,50 mm
Diametro interno d	4,00 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	4,7 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm

Dati di costruzione STV-W M5-AG 4

Art.-Nr.: 10.08.02.00155

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	16,0 g
Materiale	Nichelato
Tipo di tubo flessibile di design	4-2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	STV

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00155

**Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00155**

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063

