

Art.-Nr.: 10.08.02.00155




STV-W M5-AG 4

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
材質	ニッケルめっき
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	16.40 mm
スレッド G1	M5-M
ホース径	4.00 mm



デザインデータ STV-W M5-AG 4

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	21.40 mm
グリップバーの長さ L	16.40 mm
高さ H1	13.60 mm
高さ H	8.70 mm
外径 D1	8.5 mm
呼び径 dn	2.50 mm
内径 d	4.00 mm
スレッド G1	M5-M
グリップバーの長さ LG1	4.7 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スパナサイズ SW3	10.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00155

 技術資料

属性	価値
質量	16.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	4-2
圧力範囲（作動圧） [bar]	-1.00 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00155

 発注データ アクセサリ 10.08.02.00155

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空ホース (メートル)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063