

Art.-Nr.: 10.08.02.00156




技術資料

属性	値
材質	ニッケルめっき
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	16.40 mm
スレッド G1	G1/8"-M
ホース径	4.00 mm

STV-W G1/8-AG 4

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

デザインデータ



属性	値
グリップバーの長さ L1	27.10 mm
グリップバーの長さ L	16.40 mm
高さ H1	15.70 mm
高さ H	10.70 mm
外径 D1	8.5 mm
呼び径 dn	3.00 mm
内径 d	4.00 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリップバーの長さ LG1	5.7 mm
スパナサイズ SW1	13.0 mm
スパナサイズ SW3	10.0 mm

デザインデータ STV-W G1/8-AG 4

Art.-Nr.: 10.08.02.00156

技術資料

属性	価値
質量	17.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	4-2
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00156

発注データ アクセサリ 10.08.02.00156

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空ホース (メートル)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063