

Raccordo a innesto angolare
STV-W G1/8-AG 4



Art.-Nr.: 10.08.02.00156




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Nichelato
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Lunghezza L	16,40 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	4,00 mm

STV-W G1/8-AG 4

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Lunghezza L1	27,10 mm
Lunghezza L	16,40 mm
Altezza H1	15,70 mm
Altezza H	10,70 mm
Diametro esterno D1	8,5 mm
Diametro nominale dn	3,00 mm
Diametro interno d	4,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	5,7 mm
Misura della chiave SW1	13,0 mm

Dati di costruzione STV-W G1/8-AG 4



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00156

Raccordo a innesto angolare
STV-W G1/8-AG 4



Art.-Nr.: 10.08.02.00156



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	17,0 g
Materiale	Nichelato
Tipo di tubo flessibile di design	4-2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	STV



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00156



Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00156

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00156