




STV-W G1/4-AG 4

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	ニッケルめっき
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	16.40 mm
スレッド G1	G1/4"-M
ホース径	4.00 mm



デザインデータ STV-W G1/4-AG 4

デザインデータ

属性	値
グリップバーの長さ L1	25.50 mm
グリップバーの長さ L	16.40 mm
高さ H1	16.80 mm
高さ H	11.50 mm
外径 D1	8.5 mm
呼び径 dn	3.00 mm
内径 d	4.00 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スパナサイズ SW3	10.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00157

技術資料

属性	価値
質量	24.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	4-2
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0.95 ～ 15.00 bar
作動温度	-20 ～ 80 °C
製品ファミリー	STV

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00157

発注データ アクセサリ 10.08.02.00157

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空ホース (メートル)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063