




技術資料

材質	ニッケルめっき
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリッパーの長さ L	20.10 mm
スレッドG1	G1/8"-M
ホース径	6.00 mm

STV-W G1/8-AG 6

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ

グリッパーの長さ L1	27.10 mm
グリッパーの長さ L	20.10 mm
高さ H1	19.90 mm
高さ H	12.80 mm
外径 D1	11.3 mm
呼び径 dn	4.10 mm
内径 d	6.00 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリッパーの長さ LG1	5.7 mm
スパナサイズ SW1	13.0 mm
スパナサイズ SW3	14.0 mm

デザインデータ STV-W G1/8-AG 6

STV-W G1/8-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00158

 技術資料

質量	30.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	6-4
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV

 発注データ アクセサリ **10.08.02.00158**

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002