




STV-W G1/4-AG 6

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	ニッケルめっき
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	20.20 mm
スレッド G1	G1/4"-M
ホース径	6.00 mm



デザインデータ STV-W G1/4-AG 6

デザインデータ

属性	値
グリップバーの長さ L1	29.40 mm
グリップバーの長さ L	20.20 mm
高さ H1	20.40 mm
高さ H	13.50 mm
外径 D1	11.3 mm
呼び径 dn	4.10 mm
内径 d	6.00 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スパナサイズ SW3	14.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00159

 技術資料

属性	価値
質量	37.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	6-4
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00159

 発注データ アクセサリ 10.08.02.00159

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002