




STV-W G1/4-AG 8

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	ニッケルめっき
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	24.00 mm
スレッド G1	G1/4"-M
ホース径	8.00 mm



デザインデータ STV-W G1/4-AG 8

デザインデータ

属性	値
グリップバーの長さ L1	33.20 mm
グリップバーの長さ L	24.00 mm
高さ H1	22.70 mm
高さ H	14.80 mm
外径 D1	14.6 mm
呼び径 dn	6.50 mm
内径 d	8.00 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スパナサイズ SW3	16.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00161

技術資料

属性	価値
質量	49.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	8-6
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00161

発注データ アクセサリ 10.08.02.00161

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003