Raccordo a innesto angolare

STV-W G1/4-AG 12

Art.-Nr.: 10.08.02.00162

STV-W G1/4-AG 12

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Nichelato
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Lunghezza L	34,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	12,00 mm



Dati di costruzione STV-W G1/4-AG 12

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	44,50 mm
Lunghezza L	34,50 mm
Altezza H1	27,00 mm
Altezza H	17,00 mm
Diametro esterno D1	19,8 mm
Diametro nominale dn	8,50 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Raccordo a innesto angolare

STV-W G1/4-AG 12

Art.-Nr.: 10.08.02.00162

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	90,0 g
Materiale	Nichelato
Tipo di tubo flessibile di design	12-9
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	STV

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.08.02.00162**

Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00162

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it