


Art.-Nr.: 10.08.02.00162



STV-W G1/4-AG 12

Вставные фитинги поставляются в нужном исполнении.



Конструктивные данные STV-W G1/4-AG 12

## Технические данные

| Attribute                | Value          |
|--------------------------|----------------|
| Материал                 | никелированный |
| Температура эксплуатации | -20 ... 80 °C  |
| Длина L                  | 34.50 mm       |
| Резьба G1                | G1/4"-M        |
| Наружный диаметр шланга  | 12.00 mm       |

## Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Длина L1                  | 44.50 mm |
| Длина L                   | 34.50 mm |
| Высота H1                 | 27.00 mm |
| Высота H                  | 17.00 mm |
| Наружный диаметр D1       | 19.8 mm  |
| Номинальный диаметр dn    | 8.50 mm  |
| Внутренний диаметр d      | 12.00 mm |
| Резьба G1                 | G1/4"-M  |
| Длина резьбы LG1          | 7.5 mm   |
| Размер гаечного ключа SW1 | 17.0 mm  |



Art.-Nr.: 10.08.02.00162



## Технические данные

| Attribute                                  | Value               |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Вес                                        | 90.0 g              |
| Материал                                   | никелированный      |
| Тип шланга по конструкции                  | 12-9                |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | -0,95 ... 15,00 бар |
| Температура эксплуатации                   | -20 ... 80 °C       |
| Семейство продуктов                        | STV                 |



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.08.02.00162](http://www.schmalz.com/10.08.02.00162)

## Данные для заказа Аксессуары 10.08.02.00162

| Тип                                        |                   | Количество предметов |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Вакуумный шланг (Метр)                     | VSL 12-9 PE BL    | 10.07.09.00050       |
| Продукты сторонних производителей - ERP-US | VSL 12-9 PU MI-TR | 10.07.09.00037       |

