

Raccordo a innesto angolare
STV-W G3/8-AG 12



Art.-Nr.: 10.08.02.00163



Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale	Nichelato
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Lunghezza L	34,10 mm
Filettatura G1	G3/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	12,00 mm

STV-W G3/8-AG 12

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	45,00 mm
Lunghezza L	34,10 mm
Altezza H1	27,90 mm
Altezza H	18,00 mm
Diametro esterno D1	19,8 mm
Diametro nominale dn	9,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Filettatura G1	G3/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	20,0 mm



Dati di costruzione STV-W G3/8-AG 12



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00163

Raccordo a innesto angolare
STV-W G3/8-AG 12



Art.-Nr.: 10.08.02.00163



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	98,0 g
Materiale	Nichelato
Tipo di tubo flessibile di design	12-9
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	STV



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00163



Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00163

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00163