




STV-W G1/2-AG 12

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	ニッケルめっき
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	34.30 mm
スレッド G1	G1/2"-M
ホース径	12.00 mm



デザインデータ STV-W G1/2-AG 12

デザインデータ

属性	値
グリップバーの長さ L1	47.30 mm
グリップバーの長さ L	34.30 mm
高さ H1	28.50 mm
高さ H	18.50 mm
外径 D1	19.8 mm
呼び径 dn	9.00 mm
内径 d	12.00 mm
スレッド G1	G1/2"-M
グリップバーの長さ LG1	9.5 mm
スパナサイズ SW1	24.0 mm
スパナサイズ SW3	20.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00164

技術資料

属性	価値
質量	115.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	12-9
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00164

発注データ アクセサリ 10.08.02.00164

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037