

Art.-Nr.: 10.08.02.00166




STV-WF G1/8-AG 4

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

材質	ニッケルめっき
作動温度	-10 ~ 70 °C
グリッパーの長さ L	17.40 mm
スレッドG1	G1/8"-M
ホース径	4.00 mm



デザインデータ STV-WF G1/8-AG 4

デザインデータ

グリッパーの長さ L1	25.30 mm
グリッパーの長さ L	17.40 mm
高さ H1	23.60 mm
高さ H	9.80 mm
外径 D1	8.6 mm
呼び径 dn	5.40 mm
内径 d	4.00 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スパナサイズ SW3	16.0 mm

ワンタッチホースコネクタ (L字型)

STV-WF G1/8-AG 4



Art.-Nr.: 10.08.02.00166

 技術資料

質量	37.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	4-2
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-10 ~ 70 °C
製品ファミリー	STV

 発注データ アクセサリ **10.08.02.00166**

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空ホース (メートル)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063