




STV-WF G1/4-AG 4

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

材質	ニッケルめっき
作動温度	-10 ~ 70 °C
グリップバーの長さ L	19.50 mm
スレッド G1	G1/4"-M
ホース径	4.00 mm




デザインデータ STV-WF G1/4-AG 4

デザインデータ

グリップバーの長さ L1	29.40 mm
グリップバーの長さ L	19.50 mm
高さ H1	23.90 mm
高さ H	9.80 mm
外径 D1	8.5 mm
呼び径 dn	7.20 mm
内径 d	4.00 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG1	6.7 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スパナサイズ SW3	20.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00167



技術資料

質量	54.0 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	4-2
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-10 ~ 70 °C
製品ファミリー	STV



発注データ アクセサリ 10.08.02.00167

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空ホース (メートル)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063

