




STV-WF G1/8-AG 6

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Nikel kaplama
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Uzunluk L	21,40 mm
Dış G1	G1/8"-M
Dış hortum çapı	6,00 mm

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L1	25,30 mm
Uzunluk L	21,40 mm
Yükseklik H1	23,60 mm
Yükseklik H	9,80 mm
Dış çap D1	11,4 mm
Nominal çap dn	5,40 mm
İç çap d	6,00 mm
Dış G1	G1/8"-M
Dış uzunluğu LG1	5,0 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Anahtar boyutu SW3	16,0 mm

Tasarım verileri STV-WF G1/8-AG 6

Art.-Nr.: 10.08.02.00168

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	41,00 g
Malzeme	Nikel kaplama
Tasarım hortum tipi	6-4
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Ürün ailesi	STV

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00168**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00168**

Typ		Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00168