

Steckverschraubung-Winkel
STV-WF G1/8-AG 6

Art.-Nr.: 10.08.02.00168




STV-WF G1/8-AG 6

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.

Technische Daten

Attribut	Wert
Normteilewerkstoff	Messing vernickelt
Einsatztemperatur	-10 ... 70 °C
Länge L	21,40 mm
Gewinde G1	G1/8"-AG
Schlauchaußendurchmesser	6,00 mm



Konstruktionsdaten STV-WF G1/8-AG 6

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	25,30 mm
Länge L	21,40 mm
Höhe H1	23,60 mm
Höhe H	9,80 mm
Außendurchmesser D1	11,4 mm
Nenndurchmesser dn	5,40 mm
Innendurchmesser d	6,00 mm
Gewinde G1	G1/8"-AG
Gewindelänge LG1	5,0 mm
Schlüsselweite SW1	14,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00168

1

Art.-Nr.: 10.08.02.00168

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Gewicht	41,00 g
Normteilewerkstoff	Messing vernickelt
Aufbau Schlauchtyp	6-4
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur	-10 ... 70 °C
Produktfamilie	STV

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.08.02.00168**Bestelldaten Zubehör 10.08.02.00168**

Typ	Artikelnummer
Druckluftschlauch	10.07.09.00014
Vakumschlauch (Meter)	10.07.09.00157
Vakumschlauch (Meter)	10.07.09.00002

