




STV-WF G1/8-AG 6

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	ニッケルめっき
作動温度	-10 ~ 70 °C
グリッパの長さ L	21.40 mm
スレッド G1	G1/8"-M
ホース径	6.00 mm



デザインデータ STV-WF G1/8-AG 6

デザインデータ

属性	値
グリッパの長さ L1	25.30 mm
グリッパの長さ L	21.40 mm
高さ H1	23.60 mm
高さ H	9.80 mm
外径 D1	11.4 mm
呼び径 dn	5.40 mm
内径 d	6.00 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリッパの長さ LG1	5.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スパナサイズ SW3	16.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00168

技術資料

属性	価値
質量	41.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	6-4
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-10 ~ 70 °C
製品ファミリー	STV

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00168

発注データ アクセサリ 10.08.02.00168

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002