




STV-WF G1/4-AG 8

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	ニッケルめっき
作動温度	-10 ~ 70 °C
グリッパーの長さ L	25.60 mm
スレッドG1	G1/4"-M
ホース径	8.00 mm



デザインデータ STV-WF G1/4-AG 8

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	35.50 mm
グリッパーの長さ L	25.60 mm
高さ H1	23.90 mm
高さ H	9.80 mm
外径 D1	14.5 mm
呼び径 dn	7.20 mm
内径 d	8.00 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	6.7 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スパナサイズ SW3	20.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00171

技術資料

属性	価値
質量	60.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	8-6
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-10 ~ 70 °C
製品ファミリー	STV

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00171

発注データ アクセサリ 10.08.02.00171

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003