

STV-GE M5-AG 4

Art.-Nr.: 10.08.02.00200




STV-GE M5-AG 4

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップの長さ L	15.00 mm
外径 D	7.90 mm
スレッド G1	M5-M
ホース径	4.00 mm

デザインデータ

グリップの長さ L1	19.50 mm
グリップの長さ L2	11.40 mm
グリップの長さ L	15.00 mm
外径 D	7.90 mm
呼び径 dn	2.00 mm
内径 d	4.00 mm
スレッド G1	M5-M
グリップの長さ LG1	4.5 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm


デザインデータ STV-GE M5-AG 4



STV-GE M5-AG 4



Art.-Nr.: 10.08.02.00200

 技術資料

質量	5.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	4-2
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV

 発注データ アクセサリ 10.08.02.00200

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空ホース (メートル)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063