

STV-GE M5-AG 6

Art.-Nr.: 10.08.02.00201




STV-GE M5-AG 6

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	18.80 mm
外径D	9.90 mm
スレッドG1	M5-M
ホース径	6.00 mm



デザインデータ STV-GE M5-AG 6

デザインデータ

属性	値
グリップバーの長さ L1	23.30 mm
グリップバーの長さ L2	14.30 mm
グリップバーの長さ L	18.80 mm
外径D	9.90 mm
呼び径 dn	2.00 mm
内径d	6.00 mm
スレッドG1	M5-M
グリップバーの長さ LG1	4.5 mm
スパナサイズ SW1	10.0 mm

STV-GE M5-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00201



技術資料

属性	値
質量	8.0 g
材質	真鍮
実現ホース種類	6-4
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00201



データアクセサリを注文する 10.08.02.00201

Typ		製品コード
圧縮エアホース	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空ホース（メートル）	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
真空ホース（メートル）	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.02.00201