


Art.-Nr.: 10.08.02.00201



STV-GE M5-AG 6

Los racores se suministran en la versión deseada.



Datos de diseño STV-GE M5-AG 6

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Latón
Temperatura de uso	-20 ... 80 °C
Longitud L	18,80 mm
Diámetro exterior D	9,90 mm
Rosca G1	M5-MA
Diámetro del tubo flexible exterior	6,00 mm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	23,30 mm
Longitud L2	14,30 mm
Longitud L	18,80 mm
Diámetro exterior D	9,90 mm
Diámetro nominal dn	2,00 mm
Diámetro interior d	6,00 mm
Rosca G1	M5-MA
Longitud de rosca LG1	4,5 mm
Tamaño de la llave SW1	10,0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00201

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	8,00 g
Material	Latón
Tipo de tubo flexible de diseño	6-4
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de uso	-20 ... 80 °C
Familia de productos	STV

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.08.02.00201

**Datos de pedido accesorios 10.08.02.00201**

Typ		Número de artículo
Tubo flexible para aire comprimido	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

