

Steckverschraubung-Gerade

STV-GE M5-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00201




Technische Daten

Normteilewerkstoff	Messing
Einsatztemperatur	-20 ... 80 °C
Länge L	18,80 mm
Außendurchmesser D	9,90 mm
Gewinde G1	M5-AG
Schlauchaußendurchmesser	6,00 mm

STV-GE M5-AG 6

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.



Konstruktionsdaten

Länge L1	23,30 mm
Länge L2	14,30 mm
Länge L	18,80 mm
Außendurchmesser D	9,90 mm
Nenn Durchmesser dn	2,00 mm
Innendurchmesser d	6,00 mm
Gewinde G1	M5-AG
Gewindelänge LG1	4,5 mm
Schlüsselweite SW1	10,0 mm

Konstruktionsdaten STV-GE M5-AG 6



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00201

Steckverschraubung-Gerade

STV-GE M5-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00201



Technische Daten

Gewicht	8,00 g
Normteilewerkstoff	Messing
Aufbau Schlauchtyp	6-4
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 80 °C
Produktfamilie	STV



Bestelldaten Zubehör 10.08.02.00201

Typ		Artikelnummer
Druckluftschlauch	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00201