

Raccord rapide droit  
**STV-GE M5-AG 6**



Art.-Nr.: 10.08.02.00201




**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Laiton
Température de travail	-20 ... 80 °C
Longueur L	18,80 mm
Diamètre extérieur D	9,90 mm
Filetage G1	M5-M
Diamètre extérieur du tuyau	6,00 mm

STV-GE M5-AG 6

Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.



**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	23,30 mm
Longueur L2	14,30 mm
Longueur L	18,80 mm
Diamètre extérieur D	9,90 mm
Diamètre nominal dn	2,00 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm
Filetage G1	M5-M
Longueur du filetage LG1	4,5 mm
Taille de la clé SW1	10,0 mm

Données de construction STV-GE M5-AG 6



[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00201](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00201)

Art.-Nr.: 10.08.02.00201

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	8,0 g
Matière	Laiton
Type de tuyau de construction	6-4
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Température de travail	-20 ... 80 °C
Famille de produits	STV

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.08.02.00201](http://www.schmalz.com/10.08.02.00201)

**Données de commande des accessoires 10.08.02.00201**

Typ		num
Tuyau d'air comprimé	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

