

STV-GE G1/4-AG 4

Art.-Nr.: 10.08.02.00203




STV-GE G1/4-AG 4

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	11.80 mm
外径D	8.60 mm
スレッドG1	G1/4"-M
ホース径	4.00 mm



デザインデータ STV-GE G1/4-AG 4

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	19.60 mm
グリップバーの長さ L2	7.30 mm
グリップバーの長さ L	11.80 mm
外径D	8.60 mm
呼び径 dn	4.00 mm
内径d	4.00 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG1	7.8 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm

STV-GE G1/4-AG 4



Art.-Nr.: 10.08.02.00203



技術資料

属性	価値
質量	15.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	4-2
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00203



発注データ アクセサリ 10.08.02.00203

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空ホース (メートル)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063

