




STV-GE G1/4-AG 6

Вставные фитинги поставляются в нужном исполнении.



Конструктивные данные STV-GE G1/4-AG 6

Технические данные

Attribute	Value
Материал	латунь
Температура эксплуатации	-20 ... 80 °C
Длина L	15.20 mm
Наружный диаметр D	11.20 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Наружный диаметр шланга	6.00 mm

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	23.00 mm
Длина L2	10.70 mm
Длина L	15.20 mm
Наружный диаметр D	11.20 mm
Номинальный диаметр dn	4.00 mm
Внутренний диаметр d	6.00 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	7.8 mm
Размер гаечного ключа SW1	17.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00205



Технические данные

Attribute	Value
Вес	18.0 g
Материал	латунь
Тип шланга по конструкции	6-4
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	-0,95 ... 15,00 бар
Температура эксплуатации	-20 ... 80 °C
Семейство продуктов	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00205

Данные для заказа Аксессуары 10.08.02.00205

Тип		Количество предметов
Вакуумный шланг (Метр)	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Продукты сторонних производителей - ERP-US	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Продукты сторонних производителей - ERP-US	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

