

STV-GE G1/4-AG 6

Art.-Nr.: 10.08.02.00205




技術資料

材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリッパーの長さ L	15.20 mm
外径 D	11.20 mm
スレッド G1	G1/4"-M
ホース径	6.00 mm

STV-GE G1/4-AG 6

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ

グリッパーの長さ L1	23.00 mm
グリッパーの長さ L2	10.70 mm
グリッパーの長さ L	15.20 mm
外径 D	11.20 mm
呼び径 dn	4.00 mm
内径 d	6.00 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	7.8 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm

デザインデータ STV-GE G1/4-AG 6



STV-GE G1/4-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00205

 技術資料

質量	18.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	6-4
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV

 発注データ アクセサリ 10.08.02.00205

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002