

STV-GE G1/8-AG 8

Art.-Nr.: 10.08.02.00206




STV-GE G1/8-AG 8

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

材質	真鍮
作動温度	°C
グリップバーの長さ L	20.70 mm
外径D	14.00 mm
スレッドG1	G1/8"-M
ホース径	8.00 mm



デザインデータ STV-GE G1/8-AG 8

デザインデータ

グリップバーの長さ L1	26.20 mm
グリップバーの長さ L2	16.40 mm
グリップバーの長さ L	20.70 mm
外径D	14.00 mm
呼び径 dn	5.10 mm
内径d	8.00 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリップバーの長さ LG1	5.5 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm

ワンタッチホースコネクタ、ストレート

STV-GE G1/8-AG 8



Art.-Nr.: 10.08.02.00206



技術資料

質量	16.30 g
材質	真鍮
実現ホース種類	8-6
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
製品ファミリー	STV



発注データ アクセサリ 10.08.02.00206

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00206