

STV-GE G1/4-AG 8

Art.-Nr.: 10.08.02.00207




STV-GE G1/4-AG 8

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	17.80 mm
外径D	13.90 mm
スレッドG1	G1/4"-M
ホース径	8.00 mm



デザインデータ STV-GE G1/4-AG 8

デザインデータ

属性	値
グリップバーの長さ L1	25.20 mm
グリップバーの長さ L2	12.80 mm
グリップバーの長さ L	17.80 mm
外径D	13.90 mm
呼び径 dn	6.00 mm
内径d	8.00 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG1	7.4 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00207



技術資料

属性	値
質量	19.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	8-6
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00207



発注データ アクセサリ 10.08.02.00207

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
真空ホース（メートル）	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003

