

STV-GE G1/4-AG 12

Art.-Nr.: 10.08.02.00208




技術資料

材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップの長さ L	29.00 mm
外径 D	19.50 mm
スレッド G1	G1/4"-M
ホース径	12.00 mm

STV-GE G1/4-AG 12

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ

グリップの長さ L1	36.00 mm
グリップの長さ L2	21.10 mm
グリップの長さ L	29.00 mm
外径 D	19.50 mm
呼び径 dn	8.30 mm
内径 d	12.00 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	7.0 mm
スパナサイズ SW1	20.0 mm

デザインデータ STV-GE G1/4-AG 12

STV-GE G1/4-AG 12



Art.-Nr.: 10.08.02.00208

 技術資料

質量	40.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	12-9
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV

 発注データ アクセサリ 10.08.02.00208

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037