

ワンタッチホースコネクタ、ストレート

STV-GE G3/8-AG 12

Art.-Nr.: 10.08.02.00209




STV-GE G3/8-AG 12

技術資料

属性	値
材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリッパーの長さ L	23.60 mm
外径D	19.50 mm
スレッドG1	G3/8"-M
ホース径	12.00 mm

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ STV-GE G3/8-AG 12

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	31.00 mm
グリッパーの長さ L2	17.60 mm
グリッパーの長さ L	23.60 mm
外径D	19.50 mm
呼び径 dn	9.00 mm
内径d	12.00 mm
スレッドG1	G3/8"-M
グリッパーの長さ LG1	7.4 mm
スパナサイズ SW1	20.0 mm




ワンタッチホースコネクタ、ストレート

STV-GE G3/8-AG 12



Art.-Nr.: 10.08.02.00209



技術資料

属性	価値
質量	35.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	12-9
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00209



発注データ アクセサリ 10.08.02.00209

Typ	本数
圧縮エアホース	10.07.09.00050
真空ホース (メートル)	10.07.09.00037

