

Otomatik rakor, düz

STV-GE G3/8-AG 12




Art.-Nr.: 10.08.02.00209



STV-GE G3/8-AG 12

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-GE G3/8-AG 12

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	23,60 mm
Dış çap D	19,50 mm
Dış G1	G3/8"-M
Dış hortum çapı	12,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	31,00 mm
Uzunluk L2	17,60 mm
Uzunluk L	23,60 mm
Dış çap D	19,50 mm
Nominal çap dn	9,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Dış G1	G3/8"-M
Dış uzunluğu LG1	7,4 mm
Anahtar boyutu SW1	20,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00209

Otomatik rakor, düz

STV-GE G3/8-AG 12



Art.-Nr.: 10.08.02.00209



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	35,00 g
Malzeme	Pirinç
Tasarım hortum tipi	12-9
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00209



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00209

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 12-9 PE BL 10.07.09.00050
Vakum hortumu (metre)	VSL 12-9 PU MI-TR 10.07.09.00037



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00209